

# ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 TREAD-1023

EAN 4031582373097

Número de comanda 00061133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ○ ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ●

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha stainless
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h	80 kg
Inoxidable	✓
Tracidad de carga estàtica	160 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	130 °C
Alçada total	128 mm
Àmplia general	75 mm
Pes total	0,968 kg

## RODA

Material corporal	Alumini
	suau
Material de la banda de rodadura	Danys, Resistent a la calor
El Bearing	Sec amb Bush
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Metal·lúrgia
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	35 mm
Corporació ample	35 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	75 Shore A

## SUPORT

Material	Inoxidable, pesat
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Inoxidable
Desplaçament	41 mm
Scio de giro	91 mm
Sterferencia de giro	182 mm
Dome Dictel	75 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	13 mm

# ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 TREAD-1023

EAN 4031582373097  
Número de comanda 00061133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

8470U0D100P30- $\phi$ 11

