

STEM

B10-10x20 / 10

EAN 4031582438048



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Korrosionsbeständigkeit ●●●○○

HAUPTMERKMALE

| | |
|--------------------------|---------|
| Produktname | Schaft |
| Typ | Zubehör |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 60 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 120 kg |
| Bauhöhe | 4,5 mm |
| Gesamtgewicht | 0,04 kg |

RAD

| | |
|-------|-----------|
| Achse | Vernietet |
|-------|-----------|

BEFESTIGUNG

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Befestigungsart | Stift mit Klemmring, mit Bund |
| Bundstift Durchmesser | 10 mm |