

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-11 HT

EAN 4031582378184

Bestellnummer 00061131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ○ ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha stainless
Typ	Lenkrolle
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	125 kg
Rostfrei	✓
Statische Tragfähigkeit	250 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	250 °C
Bauhöhe	128 mm
Gesamtbreite	75 mm
Gesamtgewicht	0,682 kg

RAD

Material des Radkörpers	Duroplast aus Kunststoff, hitzebeständig
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Trockenlagerbuchse
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Schwarz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	35 mm
Breite des Radkörpers	35 mm
Härte der Lauffläche (D)	90 Shore D

GEHÄUSE

Material	Rostfreier Stahl, schwer
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Farbe	Stahl, Rostfrei
Ausladung	41 mm
Schwenkradius	91 mm
Störkreis	182 mm
Dom Durchmesser	75 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-11 HT

EAN 4031582378184
Bestellnummer 00061131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

8470U00100P30- ϕ 11

