PRODUKTINFORMATION

# ZETA REVERSE

468BUAC160P63

EAN 4031582396447



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●○○ |
| Abrieb | ●●●○○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●●○ |

## HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Zeta reverse |
| Typ | Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller |
| Norm | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 350 kg |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 280 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 700 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -30 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Bauhöhe | 200 mm |
| Gesamtbreite | 96 mm |
| Gesamtgewicht | 3,29 kg |

## GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Stahlblech, sehr schwer |
| Gabelform | Bauchig, verstärkt |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 55 mm |
| Störkreis | 360 mm |
| Dom Durchmesser | 96 mm |

## RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
| Lager | Präzisionskugellager, Rostfrei |
| Achse | Verschraubt |
| Radfarbe | Natürliches Weiß |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 160 mm |
| Breite der Lauffläche | 40 mm |
| Breite des Radkörpers | 40 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |

## BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Mittelgroße rechteckige Platte |
| Plattenlänge | 137 mm |
| Plattenbreite | 105 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 80 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA REVERSE


468BUAC160P63


EAN 4031582396447

Bestellnummer 00860879

**Produktzeichnungen**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH