产品信息

STYLEA

5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Stylea
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	80 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	160 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	40 °C
总高	75 mm
总宽度	54 mm

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	灰白色 （RAL9002）
偏移量	23 mm
旋转半径	81 mm
转向干涉	162 mm
圆顶直径	30 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	精密滚珠轴承
轴	铆钉
侧盖	带螺纹防护装置
直径	75 mm
胎面宽度	15 mm

固定件

固定件类型	方形板
上板长	60 mm
上板宽	60 mm
上板孔长度（最大）	48 mm
上板孔宽度（最大）	48 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

产品信息

STYLEA

5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504

产品图纸

