INFORMAȚII DESPRE PRODUS

ALPHA

3478DVJ100P62

EAN 4031582306323



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●●○
Atriție	●●●○○
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha
Tip	Rola fixă
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	70 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	140 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	85 °C
Înălțime totală	128 mm
Lățime totală	85 mm
Greutate totală	0,6 kg

FURCA

Materialul de construcție	Tablă de oțel, grea
FormăFurcă	Larg
Culoare	Pasivat în albastru

ROATĂ

Material pentru corp	Tablă de oțel
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, negru
Lagăr	Rulment cu role
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Pasivat în albastru
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	30 mm
Lățimea corpului	30 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	80 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	103 mm
Lățimea plăcii	85 mm
Lungime orificiu placă (minim)	77 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	60 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	80 mm
Diametru orificiu placă	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3478DVJ100P62


EAN 4031582306323

Numărul de comandă 00001363

Desene ale produsului







© Copyright 2026 TENTE International GmbH