

GALEA STAINLESS

5080PJC100R05-22X40

EAN 4031582308501
Bestellnummer 00079367



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Galea stainless
Typ	Lenkrolle
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	100 kg
Rostfrei	✓
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	139 mm
Gesamtbreite	66 mm
Gesamtgewicht	0,535 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Präzisionskugellager, Rostfrei
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	30 mm
Härte der Lauffläche (A)	87 Shore A

GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Geschlossen
Schwenklager	Kugelhahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Ausladung	40 mm
Schwenkradius	90 mm
Störkreis	180 mm
Dom Durchmesser	59 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser	22 mm
Zapfenlänge	40 mm

GALEA STAINLESS

5080PJC100R05-22X40

EAN 4031582308501
Bestellnummer 00079367



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

