

# PURETECH AIR

PQR400X100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
	柔らかい
トレッド材質	空気入り、ブロックプロファイル
ベアリング	ローラーベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	400 mm
トレッド幅	100 mm
車軸穴径	25 mm
ハブの長さ	74 mm
トレッドの硬度 (A)	55 ショアA

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Puretech air
ハウジングタイプ	車輪
3km/hの耐荷重	200 kg
静荷重	400 kg
総重量	2.23 kg

# PURETECH AIR

PQR400X100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

