

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598

Номер на поръчката 00800210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ○○○○○

Шум от движение ○○○○○

Привличане ○○○○○

Устойчив на корозия ○○○○○

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Footmaster

Тип Въртящ се Колело

Товароносимост при 3 км/ч 440 kg

Температурен диапазон (минимален) -10 °C

Температурен диапазон (максимален) 90 °C

Обща височина 175 mm

Обща ширина 141 mm

Общо тегло 11,154 kg

### КОЛЕЛО

Лагер	Необорудван център
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	35 mm
Ширина на тялото	35 mm

### ВИЛКА

Изместване	33 mm
Радиус на завъртане	107 mm
Интерференция при завъртане	214 mm
Диаметър на купол	130 mm

### ПРИЛЯГАНЕ

Дължина на плаката	145 mm
Ширина на плаката	145 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	120 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	120 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598

Номер на поръчката 00800210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

