DURATECH

UOR 150x46-Ø20 HL58

Numéro de commande 10000776

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	46 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	58 mm
Largeur du corps de roue	46 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	500 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1000 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.56 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

UOR 150x46-Ø20 HL58

Numéro de commande 10000776

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

