

## INTEGRAL TWIN

2944USX100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582341713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ● |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 製品名       | Integral twin                     |
| ハウジングタイプ  | センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター |
| 標準        | EN12531 - 病院用ベッドキャスターと類似した        |
| 3km/hの耐荷重 | 125 kg                            |
| 4km/hの耐荷重 | 125 kg                            |
| 導電性       | はい                                |
| ステンレス     | いいえ                               |
| 静荷重       | 250 kg                            |
| 温度範囲（最小）  | -30 °C                            |
| 最大温度範囲    | 80 °C                             |
| 取付高       | 129 mm                            |
| 全幅        | 60 mm                             |
| 総重量       | 1.4 kg                            |
| 認証        | TÜV Süd によるテストと監視                 |



ドイツデザイン賞



レッドドットデザイン賞

## ハウジング

|         |            |
|---------|------------|
| 住宅用建材   | スチール、中量系   |
| フォーク形状  | 双輪ハウジング    |
| 旋回ベアリング | 精密ボールベアリング |
| オフセット   | 31 mm      |
| 旋回半径    | 81 mm      |
| 旋回径     | 162 mm     |

## 車輪

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 本体材質        | ポリアミド           |
| トレッド材質      | ポリウレタン、樹脂成型、導電性 |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング、封止   |
| スレッドガード     | スレッドガード付き       |
| 直径          | 100 mm          |
| トレッド幅       | 15 mm           |
| トレッドの硬度 (D) | 40 ショアD         |

## フィッティング

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| フィッティングタイプ | プロファイルバー用カム穴付きステム                            |
| ボルト径       | 28 mm                                        |
| ボルト長       | 96 mm                                        |
| ヒント        | 病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。 |

# INTEGRAL TWIN

2944USX100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582341713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

