製品情報

INTEGRAL TWIN

2944USX100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582341713



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●●●
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Integral twin
ハウジングタイプ	センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
標準	EN12531 - 病院用ベッドキャスターと類似した
3km/hの耐荷重	125 kg
4km/hの耐荷重	125 kg
導電性	はい
ステンレス	いいえ
静荷重	250 kg
温度範囲（最小）	-30 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	129 mm
全幅	60 mm
総重量	1.4 kg
認証	TÜV Süd によるテストと監視

ドイツデザイン賞　レッドドットデザイン賞

ハウジング

ハウジング材質	スチール、中量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
オフセット	31 mm
旋回半径	81 mm
旋回径	162 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング、封止
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	15 mm
トレッドの硬度（D）	40 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	プロファイルバー用カム穴付きステム
ボルト径	28 mm
ボルト長	96 mm
ヒント	病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


INTEGRAL TWIN

2944USX100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582341713

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面



ドイツデザイン賞

レッドドットデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH