製品情報

NOVATECH

RK.ETP078x78-Ø47x16

EAN 4031582330069



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●●○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	700 kg
6km/hの耐荷重	840 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	1400 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	0.67 kg

車輪

本体材質	未定義
トレッド材質	ポリプロピレン、ソフト
直径	78 mm
トレッド幅	78 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD
ボールベアリング径	47 mm
ボールベアリング幅	16 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP078x78-Ø47x16

EAN 4031582330069

注文番号 00832672

製品図面





