

## ALPHA

3470IEP100P62

EAN 4031582303674



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	200 kg
静荷重	400 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	85 °C
取付高	128 mm
全幅	75 mm
総重量	1.057 kg

## 車輪

本体材質	アルミニウム
トレッド材質	弾性タイヤ、黒、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	メタリック
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	40 mm
ボディ幅	40 mm
トレッドの硬度 (A)	68 ショアA

## ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	40 mm
旋回半径	90 mm
旋回径	180 mm
ドーム径	75 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	105 mm
プレート幅	80 mm
プレート穴長 (最小)	77 mm
プレート穴長 (最大)	60 mm
プレート穴幅 (最小)	77 mm
プレート穴幅 (最大)	80 mm
プレート穴径	9 mm

# ALPHA

3470IEP100P62


EAN 4031582303674



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

