

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

GEHÄUSE

Farbe	Weiß
Ausladung	53 mm
Schwenkradius	90,5 mm
Störkreis	181 mm
Dom Durchmesser	98 mm

RAD

Lager	Gedämpftes Rollenlager
Radfarbe	Schwarz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	30 mm
Breite des Radkörpers	30 mm

PERFORMANCE

Laufverhalten	○ ○ ○ ○ ○
Fahrgeräusch	○ ○ ○ ○ ○
Abrieb	○ ○ ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	○ ○ ○ ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	800 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	800 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	120 mm
Gesamtbreite	98 mm
Gesamtgewicht	1,4 kg

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250

Bestellnummer 00062071
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

