

## ALPHA

3478UOR125P63 CL50

EAN 4031582377071



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	300 kg
静荷重	600 kg
温度範囲 (最小)	-25 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
取付高	155 mm
全幅	115 mm
総重量	0.855 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	ローラーベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	40 mm
ボディ幅	40 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

## ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
色	青色被膜保護

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	136 mm
プレート幅	117 mm
プレート穴長 (最小)	75 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最小)	75 mm
プレート穴幅 (最大)	105 mm
プレート穴径	11 mm

# ALPHA

3478UOR125P63 CL50

EAN 4031582377071



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

