

ALPHA

3470DVR200R05-20X45

EAN 4031582303636



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ○ ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	205 kg
静荷重	410 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
温度範囲（最大）	60 °C
取付高	235 mm
総重量	3.168 kg

車輪

本体材質	シートスチール
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	ローラーベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	200 mm
トレッド幅	50 mm
トレッドの硬度（A）	85 ショアA

ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	55 mm
旋回半径	155 mm
旋回径	310 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ソリッドステム、丸型
ボルト径	20 mm
ボルト長	45 mm

ALPHA

3470DVR200R05-20X45

EAN 4031582303636



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

