

# STYLEA

5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311198  
Bestellnummer 00074553



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Produktname                 | Stylea                       |
| Typ                         | Lenkrolle mit Radfeststeller |
| Norm                        | EN12528 - Möbelrollen        |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 50 kg                        |
| Statische Tragfähigkeit     | 100 kg                       |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                       |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                        |
| Bauhöhe                     | 68 mm                        |
| Gesamtbreite                | 43 mm                        |
| Gesamtgewicht               | 0,101 kg                     |

## RAD

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                        |
| Material der Lauffläche  | Identisch mit Radkörper         |
| Lager                    | Gleitlager mit Distanzrohr      |
| Achse                    | Vernietet                       |
| Laufflächenfarbe         | Weißaluminium (ähnlich RAL9006) |
| Radfarbe                 | Weißaluminium (ähnlich RAL9006) |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz                |
| Durchmesser              | 65 mm                           |
| Breite der Lauffläche    | 8 mm                            |
| Achsloch Durchmesser     | 0 mm                            |
| Nabenlänge               | 0 mm                            |
| Breite des Radkörpers    | 8 mm                            |
| Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D                      |

## GEHÄUSE

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Material        | Polyamid                        |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse            |
| Schwenklager    | Stift, drehbar                  |
| Farbe           | Weißaluminium (ähnlich RAL9006) |
| Ausladung       | 25 mm                           |
| Schwenkradius   | 77 mm                           |
| Störkreis       | 154 mm                          |
| Dom Durchmesser | 23 mm                           |

## BEFESTIGUNG

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Befestigungsart        | Blindloch für Bundstift B10 |
| Rückenloch Durchmesser | 10 mm                       |

# STYLEA

5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311198  
Bestellnummer 00074553



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

