

# NOVATECH

ETP 100x40-Ø25 HL40

EAN 4031582318869



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Novatech       |
| ハウジングタイプ  | 車輪             |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 500 kg         |
| 6km/hの耐荷重 | 400 kg         |
| 導電性       | いいえ            |
| ステンレス     | いいえ            |
| 静荷重       | 1000 kg        |
| 温度範囲（最小）  | -10 °C         |
| 最大温度範囲    | 60 °C          |
| 総重量       | 0.75 kg        |

## 車輪

|            |                  |
|------------|------------------|
| 本体材質       | 鋼鉄               |
| トレッド材質     | ポリウレタン、鋳造        |
| ベアリング      | 精密ボールベアリング       |
| 車輪色        | ハニーイエロー（RAL1005） |
| スレッドガード    | スレッドガード付き        |
| 直径         | 100 mm           |
| トレッド幅      | 40 mm            |
| 車軸穴径       | 25 mm            |
| ハブの長さ      | 40 mm            |
| ボディ幅       | 40 mm            |
| トレッドの硬度（A） | 92 ショアA          |
| トレッドの硬度（D） | 42 ショアD          |
| ベアリングタイプ   | 6205             |

