

STYLEA

5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993
Bestellnummer 00074039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Stylea
Gehäusotyp	Lenkrolle
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	80 kg
Statische Tragfähigkeit	160 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	76 mm
Gesamtbreite	64 mm
Gesamtgewicht	0,122 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	10 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Stift, drehbar
Schwenkradius	60 mm
Störkreis	120 mm
Dom Durchmesser	22 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	10 mm

STYLEA

5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993
Bestellnummer 00074039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

