



画像は元の製品と異なる場合があります

#### パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ ○ |

#### コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Alpha          |
| ハウジングタイプ  | 固定キャスター        |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 125 kg         |
| 導電性       | いいえ            |
| ステンレス     | いいえ            |
| 静荷重       | 250 kg         |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C         |
| 最大温度範囲    | 60 °C          |
| 取付高       | 108 mm         |
| 全幅        | 85 mm          |
| 総重量       | 0.4 kg         |

#### ハウジング

|        |          |
|--------|----------|
| 住宅用建材  | スチール、重量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い     |
| 色      | 青色被膜保護   |

#### 車輪

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 本体材質        | ポリプロピレン                 |
| トレッド材質      | 車輪本体と同一                 |
| ベアリング       | ローラーベアリング               |
| 車軸          | ナットでネジ止め                |
| 車輪色         | グラファイトブラック<br>(RAL9011) |
| スレッドガード     | スレッドガードなし               |
| 直径          | 80 mm                   |
| トレッド幅       | 34 mm                   |
| ボディ幅        | 34 mm                   |
| トレッドの硬度 (D) | 65 ショアD                 |

#### フィッティング

|            |         |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長      | 103 mm  |
| プレート幅      | 85 mm   |
| プレート穴長（最小） | 77 mm   |
| プレート穴長（最大） | 60 mm   |
| プレート穴幅（最小） | 77 mm   |
| プレート穴幅（最大） | 80 mm   |
| プレート穴径     | 9 mm    |

