PRODUKTINFORMATION

ALPHA

3477PVO125P30-13

EAN 4031582305616



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●○○○
Fahrgeräusch	●●●○○
Abrieb	●●○○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha
Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	160 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	320 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	155 mm
Gesamtgewicht	1,26 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Stahlblech, schwer
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	40 mm
Schwenkradius	121 mm
Störkreis	242 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz
Lager	Gleitlager
Achse	Verschraubt
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	37 mm
Härte der Lauffläche (A)	85 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser	13 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3477PVO125P30-13

EAN 4031582305616

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen





© Copyright 2026 TENTE International GmbH