

NOVATECH

ITP 250X55-Ø20 HL66

EAN 4031582070347
Bestellnummer 00834555



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Aluminium
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	250 mm
Breite der Lauffläche	55 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	66 mm
Breite des Radkörpers	55 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	1000 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	800 kg
Statische Tragfähigkeit	2000 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	2,343 kg

NOVATECH

ITP 250X55-Ø20 HL66

EAN 4031582070347

Bestellnummer 00834555

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

