

PURETECH AIR

DPP400X100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	シートスチール
	柔らかい
トレッド材質	空気入り、ラインプロファイル
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	400 mm
トレッド幅	100 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	74 mm
トレッドの硬度 (A)	55 ショアA

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Puretech air
ハウジングタイプ	車輪
3km/hの耐荷重	200 kg
静荷重	400 kg
総重量	2.455 kg

PURETECH AIR

DPP400X100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

