

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606
Bestellnummer 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Glide
Typ	Maßgeschneiderte Lösung
Tragfähigkeit bei 3 km/h	30 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	33 mm
Gesamtbreite	50 mm
Gesamtgewicht	0,055 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

GEHÄUSE

Material	Polypropylen
Gabelform	Gerade
Schwenklager	Stift, drehbar
Dom Durchmesser	38 mm
Bund Durchmesser	50 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Stift mit Klemmring, mit Bund
Bundstift Durchmesser	11 mm

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606
Bestellnummer 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

