

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

Tread hardness	柔らかい
本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	空気入り、ブロックプロファイル
ベアリング	ローラーベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	260 mm
トレッド幅	85 mm
車軸穴径	25 mm
ハブの長さ	74 mm
トレッドの硬度 (A)	55 ショアA

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Puretech air
ハウジングタイプ	車輪
3km/hの耐荷重	150 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	150 kg
総重量	1.04 kg

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

注文番号 00031045
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

