PRODUKTINFORMATION

ALPHA

3472PVR200P63

EAN 4031582304923



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Type	Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	205 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	410 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	240 mm
Samlet bredde	96 mm
Samlet vægt	3,05 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, tung
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	55 mm
Udfaldsradius	155 mm
Udfaldsdiameter	310 mm
Dome-diameter	96 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, sort
Leje	Rulleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	137 mm
Pladebredde	105 mm
Længde på pladehul (minimum)	75 mm
Længde på pladehul (maksimum)	80 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3472PVR200P63


EAN 4031582304923

Bestillingsnummer 00030718

Produkttegninger







© Copyright 2026 TENTE International GmbH