PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

RK.ETP078x78-Ø47x16

EAN 4031582330069



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Nicht definiert
Material der Lauffläche	Polypropylen, weich
Durchmesser	78 mm
Breite der Lauffläche	78 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D
Kugellager Durchmesser	47 mm
Kugellager Breite	16 mm

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●●○
Fahrgeräusch	●●●○○
Abrieb	●●●●○
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	700 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	840 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1400 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,67 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP078x78-Ø47x16

EAN 4031582330069

Bestellnummer 00832672

Produktzeichnungen





