

AGILA

2477DYK075R47-24-27

EAN 4031582341331



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○○

Kopás ●●●○○○

Korrozióálló képesség ●●●○○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Agila |
| Ház típusa | Totálfékes görgő |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 55 kg |
| Elektromosan vezető | Igen |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 110 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
| Összsúly | 103 mm |

VÁZ

| | |
|--------------|--------------------|
| A ház anyaga | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzívált |
| Ellensúlyoz | 24 mm |
| Körbeforgás | 160 mm |

KERÉK

| | |
|------------------------------|---|
| Felépítmény anyaga | Acéllemez |
| Futófelület anyaga | Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető |
| Csapágy | Kúpos golyócsapágy |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 75 mm |
| Futófelület szélessége | 25 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |

SZERELVÉNY

| | |
|---------------------------|---|
| Szerelvény típusa | Szintetikus feszítő, négyzetes |
| Befeszítőcsap (minimális) | 27 mm |
| Tippek | Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. |

AGILA

2477DYK075R47-24-27

EAN 4031582341331



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

