

# ZETA

4688UAP125P63

EAN 4031582396461  
Objednávací číslo 00838462

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●●○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Název produktu              | Zeta                        |
| Typ                         | Pevné Kolečko               |
| Norma                       | EN12532 – Převážní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 300 kg                      |
| Nosnost 6 km/h              | 240 kg                      |
| Statická Nosnost            | 600 kg                      |
| Rozsah teploty (minimální)  | -30 °C                      |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                       |
| Celková výška               | 164 mm                      |
| Stavební výška              | 117 mm                      |
| Celková hmotnost            | 1,584 kg                    |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Polyamid                 |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknuty   |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola           | Šroub s maticí           |
| Barva Kola         | Přírodní bílá            |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrem    |
| Průměr             | 125 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 40 mm                    |
| Šířka středu kola  | 40 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D               |

## UCHYCENÍ

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Materiál      | Ocelový plech, velmi těžký |
| Tvar Vidlice  | Široký, Vyztužené          |
| Barva vidlice | Pasivováno modrou          |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 137 mm               |
| Šířka plotny                    | 117 mm               |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru plotny            | 11 mm                |

# ZETA

4688UAP125P63

EAN 4031582396461  
Objednáací číslo 00838462



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

