製品情報

LUMINA

AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582341232



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Lumina
ハウジングタイプ	無負荷時ブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	40 kg
導電性	はい
ステンレス	いいえ
静荷重	80 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	55 mm
全幅	55 mm
総重量	0.11 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリプロピレン
フォーク形状	双輪ハウジング、クローズド
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	グラファイトブラック（RAL9011）
オフセット	20 mm
旋回半径	52 mm
旋回径	104 mm
ドーム径	0 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン、導電性
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
トレッド色	グラファイトブラック（RAL9011）
車輪色	グラファイトブラック（RAL9011）
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	8 mm
車軸穴径	0 mm
ハブの長さ	0 mm
ボディ幅	8 mm
トレッドの硬度（D）	65 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径	11 mm
ステム長	20 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

製品情報

LUMINA

AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582341232

注文番号 00071380

製品図面

