製品情報

LUMINA

5525PJI050L51-10 plane/~9006/9005/9011

EAN 4031582338379



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●●○

コア属性

製品名	Lumina
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	40 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	80 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	71.5 mm
全幅	55 mm
総重量	0.11 kg
顔タイプ	飛行機

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	ホワイトアルミニウム（RAL9006と類似）
オフセット	20 mm
旋回半径	66.5 mm
旋回径	133 mm
ドーム径	23 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
トレッド色	グラファイトブラック（RAL9011）
車輪色	ホワイトアルミニウム（RAL9006）
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	10 mm
車軸穴径	0 mm
ハブの長さ	0 mm
ボディ幅	10 mm
トレッドの硬度（A）	90 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	10 mm

レッドドットデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LUMINA


5525PJI050L51-10 plane/~9006/9005/9011

EAN 4031582338379

注文番号 00079115

製品図面





レッドドットデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH