

## LUMINA

6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011

EAN 4031582311365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nume produs                       | Lumina                               |
| Tip                               | Rola pivotantă cu Frână intermitentă |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 kg                                |
| Conductiv electric                | Nu                                   |
| Inoxidabil                        | Nu                                   |
| Capacitate de încărcare statică   | 80 kg                                |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                               |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                                |
| Înălțime totală                   | 59 mm                                |
| Lățime totală                     | 55 mm                                |
| Greutate totală                   | 0,13 kg                              |

## FURCA

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Materialul de construcție | Turnare-die-zinc/aluminiu               |
| Formă Furcă               | Carcasă Roată dublă, închisă<br>Carcasă |
| Rulment pivotant          | Tijă , pivotantă                        |
| Culoare                   | Negru grafit (RAL9011)                  |
| Offset                    | 20 mm                                   |
| Raza de pivotare          | 54 mm                                   |
| Interferență pivotantă    | 108 mm                                  |
| Diametru cupolă           | 0 mm                                    |

## ROATĂ

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă                |
| Material al benzii de rulare            | Identic cu corp Roată        |
| Lagăr                                   | Rulment simplu cu tub Spacer |
| Axă                                     | Rivrat                       |
| Benză de rulare                         | 8 mm                         |
| Roată                                   | Negru grafit (RAL9011)       |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet  |
| Diametru                                | 50 mm                        |
| Diametrul găurii Axă                    | 0 mm                         |
| Lungime butuc                           | 0 mm                         |
| Lățimea corpului                        | 8 mm                         |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 65 Râul D                    |

## RACORD

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Tip ajustare  | Tijă cu inel de prindere, cu colier |
| Diametru Tijă | 11 mm                               |
| Lungime Tijă  | 20 mm                               |

# LUMINA

6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011

EAN 4031582311365

Numărul de comandă 00074986

**Product Drawings**



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

