

# MAXTECH

UAC200x40-Ø12,5

EAN 4031582457667



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Präzisionskugellager, Rostfrei
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	200 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Achsloch Durchmesser	12,5 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	40 Shore D

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ● ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Maxtech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	350 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Ja
Statische Tragfähigkeit	700 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,83 kg

# MAXTECH

UAC200x40-Ø12,5

EAN 4031582457667



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen

