

## BASETECH

POO100X36-Ø12 WHITE

EAN 4031582410358



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

|             |           |
|-------------|-----------|
| 本体材質        | ポリプロピレン   |
| トレッド材質      | 車輪本体と同一   |
| ベアリング       | プレーンベアリング |
| スレッドガード     | スレッドガードなし |
| 直径          | 100 mm    |
| トレッド幅       | 36 mm     |
| 車軸穴径        | 12 mm     |
| ハブの長さ       | 44.4 mm   |
| トレッドの硬度 (D) | 65 ショアD   |

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Basetech       |
| ハウジングタイプ  | 車輪             |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 160 kg         |
| 静荷重       | 320 kg         |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C         |
| 最大温度範囲    | 60 °C          |
| 総重量       | 0.105 kg       |

# BASETECH

POO100X36-Ø12 WHITE

EAN 4031582410358



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

