

ALPHA

3470UFR200P30-13

EAN 4031582304480

Número de pedido 00030472



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●●○

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto | Alpha |
| Tipo | Rueda giratoria Rueda |
| Estándar | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 200 kg |
| Capacidad de carga estática | 400 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Altura total | 235 mm |
| Ancho total | 96 mm |
| Peso total | 2,463 kg |

ARO

| | |
|------------------------------------|---|
| Material del cuerpo | Poliamida |
| | blando |
| Material de la banda de rodadura | Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado |
| Cojinete | Rodamiento de rodillos |
| Eje | Enroscado con tuerca |
| Color Aro | Gris plateado (RAL7001) |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 200 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 46 mm |
| Anchura del cuerpo | 46 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 63 Shore A |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Material | Chapa de acero, pesada |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho |
| Rodamiento giratorio | Dos carreras de bolas |
| Color | Pasivado azul |
| Desplazamiento | 55 mm |
| Radio de giro | 155 mm |
| Interferencia de giro | 310 mm |
| Diámetro del domo | 96 mm |

AJUSTE

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo de ajuste | Agujero para tornillo |
| Diámetro del agujero del Perno | 13 mm |

ALPHA

3470UFR200P30-13

EAN 4031582304480
Número de pedido 00030472



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

