

P10-40X18 / 8

EAN 4031582338096



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Rezistență la coroziune



ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Accesoriu
Tip de carcasă	Accesoriu
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Înălțime totală	8 mm

RACORD

Tip ajustare	Tijă cu Placă în formă de U
Lungime placă	40 mm
Lățimea plăcii	18 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	32 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	32 mm
Diametru orificiu placă	4 mm