PRODUKTINFORMATION

# STYLEA

## 5925UOI075L51-11 DM20x43ALU

EAN 4031582335989



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●○○ |
| Abrieb | ●●●●● |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●●○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Stylea |
| Typ | Lenkrolle mit Radfeststeller |
| Norm | EN12528 - Möbelrollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 50 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 100 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
| Bauhöhe | 88,5 mm |
| Gesamtbreite | 53 mm |

### GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager | Stift, drehbar |
| Schwenkradius | 87 mm |
| Störkreis | 174 mm |
| Dom Durchmesser | 20 mm |

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Lager | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Achse | Vernietet |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 75 mm |
| Breite der Lauffläche | 8 mm |

### BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Blindloch für Bundstift B10 |
| Rückenloch Durchmesser | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# STYLEA

5925UOI075L51-11 DM20x43ALU

EAN 4031582335989

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH