

STYLEA

5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582311037
Bestellnummer 00074931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Produktname | Stylea |
| Gehäusetyp | Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 50 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 100 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 77 mm |
| Gesamtbreite | 54 mm |
| Gesamtgewicht | 0,177 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
| Lager | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Achse | Vernietet |
| Laufflächenfarbe | Anthrazitgrau (RAL7016) |
| Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 75 mm |
| Breite der Lauffläche | 8 mm |
| Achsloch Durchmesser | 0 mm |
| Nabenlänge | 0 mm |
| Breite des Radkörpers | 8 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |

GEHÄUSE

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Material | Polyamid |
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager | Stift, drehbar |
| Farbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Ausladung | 30 mm |
| Schwenkradius | 62 mm |
| Störkreis | 124 mm |
| Dom Durchmesser | 20 mm |

BEFESTIGUNG

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Befestigungsart | Stift mit Klemmring, mit Bund |
| Bundstift Durchmesser | 11 mm |
| Bundstift Länge | 20 mm |

STYLEA

5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582311037
Bestellnummer 00074931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

