

MONTAGEPLATTE

P10-40X27 / 8

EAN 4031582320152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Korrosionsbeständigkeit ● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Montageplatte
Typ	Zubehör
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Statische Tragfähigkeit	80 kg
Bauhöhe	8 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Bundstift mit U-Platte
Plattenlänge	40 mm
Plattenbreite	27 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	32 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	32 mm
Plattenloch Durchmesser	4 mm