

# NOVATECH

ITB 125x50-Ø25 HL54

EAN 4031582397895



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Novatech                  |
| Typ                         | Rad                       |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 500 kg                    |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 400 kg                    |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                      |
| Rostfrei                    | Nein                      |
| Statische Tragfähigkeit     | 1000 kg                   |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                     |
| Gesamtgewicht               | 0,77 kg                   |

## RAD

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Material des Radkörpers  | Aluminium                |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gegossen    |
| Lager                    | Bohrung mit Passfedernut |
| Radfarbe                 | Honiggelb (RAL1005)      |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz         |
| Durchmesser              | 125 mm                   |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                    |
| Achsloch Durchmesser     | 25 mm                    |
| Nabenlänge               | 54 mm                    |
| Breite des Radkörpers    | 50 mm                    |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A               |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D               |

