

ALPHA

3477UAR125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582305760



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	200 kg
静荷重	400 kg
温度範囲 (最小)	-25 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
取付高	155 mm
全幅	75 mm
総重量	1.088 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	ローラーベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	40 mm
旋回半径	123 mm
旋回径	246 mm
ドーム径	75 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	105 mm
プレート幅	80 mm
プレート穴長 (最小)	77 mm
プレート穴長 (最大)	60 mm
プレート穴幅 (最小)	77 mm
プレート穴幅 (最大)	80 mm
プレート穴径	9 mm

製品情報

ALPHA

3477UAR125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582305760



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ALPHA

3477UAR125P62 NATURAL/3004



EAN 4031582305760



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

3477U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

