

# AGILA

2478DIK075P60-67X60

EAN 4031582030082  
Bestellnummer 00004890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Agila
Typ	Bockrolle
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	55 kg
Statische Tragfähigkeit	110 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	100 mm
Gesamtbreite	43 mm
Gesamtgewicht	0,312 kg

## RAD

Material des Radkörpers	Stahlblech
Material der Lauffläche	Vollgummi, spurlos
Lager	Konuskugellager
Radfarbe	Blaupassiviert
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	25 mm
Breite des Radkörpers	25 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

## GEHÄUSE

Material	Stahlblech, mittel
Gabelform	Bauchig
Farbe	Blaupassiviert
Dom Durchmesser	43 mm

## BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	67 mm
Plattenbreite	60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	40 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	48 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	40 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	48 mm
Plattenloch Durchmesser	6,3 mm

# AGILA

2478DIK075P60-67X60

EAN 4031582030082  
Bestellnummer 00004890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

