

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	○ ○ ○ ○ ○
動きのノイズ	○ ○ ○ ○ ○
摩擦	○ ○ ○ ○ ○
耐食性	○ ○ ○ ○ ○

コア属性

製品名	Footmaster
ハウジングタイプ	自在キャスター
3km/hの耐荷重	100 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	90 °C
取付高	101 mm
全幅	61 mm
総重量	1.546 kg

車輪

ベアリング	未加工ハブ
直径	75 mm
トレッド幅	30 mm
ボディ幅	30 mm

ハウジング

オフセット	30 mm
旋回半径	68 mm
旋回径	136 mm
ドーム径	58 mm

フィッティング

プレート長	95 mm
プレート幅	64 mm
プレート穴長 (最小)	78 mm
プレート穴長 (最大)	45 mm
プレート穴幅 (最小)	78 mm
プレート穴幅 (最大)	72 mm
プレート穴径	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

