

ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 tread-1023

EAN 4031582373097



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○ ○
耐食性	● ● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Alpha stainless
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	80 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	160 kg
温度範囲 (最小)	-25 °C
最大温度範囲	130 °C
取付高	128 mm
全幅	75 mm
総重量	0.97 kg

ハウジング

住宅用建材	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	ステンレス
オフセット	41 mm
旋回半径	91 mm
旋回径	182 mm
ドーム径	75 mm

車輪

Tread hardness	柔らかい
本体材質	アルミニウム
トレッド材質	緩衝、耐熱性
ベアリング	ドライベアリングブッシュ
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	メタリック
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	35 mm
ボディ幅	35 mm
トレッドの硬度 (A)	75 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm

ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 tread-1023

EAN 4031582373097

注文番号 00061133
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

8470UDD100P30- ϕ 11

