

## ALPHA

3477DYJ160P63

EAN 4031582412086  
Bestellnummer 00031211

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktname                 | Alpha                          |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte      |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 135 kg                         |
| Elektrisch-leitfähig        | ✓                              |
| Statische Tragfähigkeit     | 270 kg                         |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                         |
| Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C                          |
| Bauhöhe                     | 200 mm                         |
| Gesamtbreite                | 96 mm                          |
| Gesamtgewicht               | 2,625 kg                       |

## RAD

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Stahlblech                               |
| Material der Lauffläche  | Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig |
| Lager                    | Rollenlager                              |
| Achse                    | Verschraubt                              |
| Radfarbe                 | Blaupassiviert                           |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                          |
| Durchmesser              | 160 mm                                   |
| Breite der Lauffläche    | 40 mm                                    |
| Breite des Radkörpers    | 40 mm                                    |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A                               |

## GEHÄUSE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Material        | Stahlblech, schwer    |
| Gabelform       | Bauchig               |
| Schwenklager    | Kugelhahn, zweireihig |
| Farbe           | Blaupassiviert        |
| Ausladung       | 60 mm                 |
| Schwenkradius   | 167 mm                |
| Störkreis       | 334 mm                |
| Dom Durchmesser | 96 mm                 |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 137 mm             |
| Plattenbreite               | 105 mm             |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 75 mm              |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 80 mm              |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm              |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm             |
| Plattenloch Durchmesser     | 11 mm              |

# ALPHA

3477DYJ160P63

EAN 4031582412086  
Bestellnummer 00031211



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

