PRODUKTINFORMATION

# KAPPA

## 9688FTP100P63 CL67

EAN 4031582316094



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●●○ |
| Fahrgeräusch | ●●●○○ |
| Abrieb | ●●●●○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●●○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Kappa |
| Typ | Bockrolle |
| Norm | EN12533 - Schwerlastrollen |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 540 kg |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 450 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 900 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 145 mm |
| Gesamtbreite | 98 mm |
| Gesamtgewicht | 3,39 kg |

### GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Schmiedeeisen, schwer |
| Gabelform | Bauchig, verstärkt |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Lubrication nipple | 1 |
| Dom Durchmesser | 96 mm |

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Gusseisen |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Achse | Verschraubt |
| Radfarbe | Honiggelb (RAL1005) |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 100 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Breite des Radkörpers | 50 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |

### BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Mittelgroße rechteckige Platte |
| Plattenlänge | 135 mm |
| Plattenbreite | 110 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 80 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# KAPPA


9688FTP100P63 CL67

EAN 4031582316094

Bestellnummer 00801353

**Produktzeichnungen**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH