

SUPRATECH

PJP125X32-Ø8,3 2.0

EAN 4031582070

Bestellnummer 10010291



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Supratech
CO2-Emissionen (Scope 3)	0,99 kg CO2e
Gehäusetyp	Rad
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	100 kg
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,237 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Achsloch Durchmesser	8 mm
Nabenlänge	36,5 mm
Härte der Lauffläche (A)	85 Shore A

SUPRATECH

PJP125X32-Ø8,3 2.0

EAN 4031582070

Bestellnummer 10010291



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

