製品情報

PURETECH

DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	シートスチール
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	ローラーベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	80 mm
トレッド幅	30 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	44.4 mm
トレッドの硬度（A）	85 ショアA

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●○○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Puretech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	70 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	140 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	0.23 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面



© Copyright 2026 TENTE International GmbH