

COMPACTA

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Compacta
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	30 kg
静荷重	60 kg
温度範囲 (最小)	-25 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
取付高	34 mm
全幅	20 mm
総重量	0.031 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	30 mm
トレッド幅	15 mm
ボディ幅	15 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	角度のある
色	青色被膜保護
ドーム径	20 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	45 mm
プレート幅	20 mm
プレート穴長 (最大)	35 mm
プレート穴幅 (最大)	35 mm
プレート穴径	5.5 mm

COMPACTA

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

